

3M Scotch-Brite™

Kézi csiszoló vlies lapok, 60 darabos tekercs Durable Flex, 100×200 mm, Vlies szerkezet: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556148 1000
GTIN	8410001134383
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Rugalmas nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálal anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszívabb csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez. A **rendkívül nagy rugalmasság** megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő felhasználást.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyszerű a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője. **Finom / nagyon**

finom: Érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Tartalom:

Tekercs 60 darab letéphető perforált kézi lappal.

Műszaki leírás

Finomsági fok	nagyon finom
Vlies szerkezet	1000
Szemcseméret	600 - 1000
Festék	szürke
3M megnevezés	DF
Kivitel	S Ultra Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	100 mm
Hossz	200 mm
Terméknév attribútum	100×200 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételeesen alkalmas		

Lakk	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030