

## Menet Dugós idomszer UNC-2B, Menet: 5/8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486300 5/8
GTIN	2050001691132
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.  
UNC = Unified national coarse thread.

**Szabvány:****ANSI B 1.1**

### Műszaki leírás

Menet	5/8 UNC
Menet / coll	11
Menetfajta	UNC
Szabvány	ANSI B 1.1
Tűrésmező	B
Minőség	2
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

### Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
---	-----------

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90  
mm

028590 90