

3M Scotch-Brite™

**Csiszolóvlies tekercs, 100 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556090 100
GTIN	4001895764035
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Durva és agresszív:** eltávolítja a rozsdát, a vakrozsdát és a felületi szennyeződések. Régi festékek, lakkok, műanyagok, gumi alkatrészek érdesítéséhez (pl. ragasztás előtt).

**Műszaki leírás**

Vlies szerkezet	100
Szemcseméret	180 - 220
Finomsági fok	durva

Festék	piros
Kivitel	A Medium
3M megnevezés	WR-SH
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	100 mm
Tekereshossz	10 m
Terméknév attribútum	100 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

---

**Tartozék**

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030