

Csőmenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1.1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	486250 G1.1/4
GTIN	2050001036353
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tőrési osztályú menetidomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Menet Ø	41,91 mm
Tőrési osztály	A
Menet / coll	11
Menet	G1.1/4
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Tűrésmező	A
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

DAkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60