

3M Scotch-Brite™

**Kézi csiszoló vlies lapok, 60 darabos tekercs Multiflex, 100×200 mm, Vlies szerkezet: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556150 280
GTIN	3134375383271
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.  
Kézi lapok rugalmas és agresszív csiszoló vlies-zel.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, festés előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

**Tartalom:**

Tekercs 60 darab letéphető perforált kézi lappal.

**Műszaki leírás**

Szemcseméret	280 - 360
Festék	bíbor
Finomsági fok	középfinom
Vlies szerkezet	280
3M megnevezés	MX
Kivitel	A Very Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	100 mm
Hossz	200 mm
Terméknév attribútum	100×200 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		

Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

---

**Tartozék**

Tüske	556030
Kézi csiszolótömb	556020