

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies lap, 158×224 mm, Vlies szerkezet: 280**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556000 280
GTIN	3134375235686
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Vlies szerkezet	280
Szemcseméret	280 - 360
Finomsági fok	középfinom
Festék	piros
3M megnevezés	CF-HP
Kivitel	A Very Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Szélesség	158 mm
Hossz	224 mm
Terméknév attribútum	158x224 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030

