

HOLEX**Csiszolóvlies tekercs, 100 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 220****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556110 220
GTIN	4045197557278
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utánccsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Finomsági fok	közepes
Festék	zöld

Vlies szerkezet	220
Szemcseméret	240 - 280
Kivitel	A Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	100 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	100 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030