



## Digitális 3 pontos furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

3 pontos digitális furatmikrométer furatok **nagy pontosságú méréséhez**, még nagy mérésmélység esetén is. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Önközpontosító és önbeállító. Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Szabadalmaztatott **CAPA  $\mu$ -mérőrendszer**. Edzett acél mérőfelületek (HV30–770).

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428830 sz., hosszabbító 428802 sz. és beállító gyűrűk.

#### Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrűk, 428802 sz. hosszabbítók, adatkabel, 498921 sz. rádiós jeladó, 498924 sz. jeladó adapter.

#### Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	6 - 12 mm
----------------	-----------

Beállító gyűrűk száma	2
Mérőfejek száma	3
Beállító gyűrű Ø	8 / 10 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 8-10 mm	428830 8-10
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 6-8 mm	428830 6-8

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 10-12 mm	428830 10-12
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 1/100	428802 1/100