



Digitális 3 pontos furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 11-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

3 pontos digitális furatmikrométer furatok **nagy pontosságú méréséhez**, még nagy mérésmélység esetén is. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Önközpontosító és önbeállító. Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Szabadalmaztatott **CAPA μ -mérőrendszer**. Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428830 sz., hosszabbító 428802 sz. és beállító gyűrűk.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrűk, 428802 sz. hosszabbítók, adatkábel, 498921 sz. rádiós jeladó, 498924 sz. jeladó adapter.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Méréstartomány	11 - 20 mm
----------------	------------

Beállító gyűrűk száma	2
Mérőfejek száma	3
Beállító gyűrű Ø	11 / 15 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 10-20 mm	020550 10-20
-----------------------------------------------------------	--------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 17-20 mm	428830 17-20
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/150	428802 2/150

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 14-17 mm	428830 14-17
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 11-14 mm	428830 11-14
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 2/500	428802 2/500