



Digitális 3 pontos furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 20-40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

3 pontos digitális furatmikrométer furatok **nagy pontosságú méréséhez**, még nagy mérésmélység esetén is. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Önközpontosító és önbeállító. Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Szabadalmaztatott **CAPA μ -mérőrendszer**. Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428830 sz., hosszabbító 428802 sz. és beállító gyűrűk.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrűk, 428802 sz. hosszabbítók, adatkábel, 498921 sz. rádiós jeladó, 498924 sz. jeladó adapter.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

Műszaki leírás

Méréstartomány	20 - 40 mm
----------------	------------

Beállító gyűrű Ø	25 / 35 mm
Mérőfejek száma	4
Beállító gyűrűk száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettség osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 33 mm	484030 33
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 3/500	428802 3/500
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 35-40 mm	428830 35-40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 37 mm	484030 37
Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO Méréstartomány 20-25 mm	428830 20-25

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 3/150	428802 3/150
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27