

**TESA****Digitális 3 pontos furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 40-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Árucikk kategória	45A

**Leírás****Kivitel:**

3 pontos digitális furatmikrométer furatok **nagy pontosságú méréséhez**, még nagy mérésmélység esetén is. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (**nincs az első rendű billentési hiba**). Önközpontosító és önbeálló. Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Szabadalmaztatott **CAPA  $\mu$ -mérőrendszer**. Titánnitrid (TIN) bevonatú mérőfelületek (HV5–2300).

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Digitális furatmikrométer 428830 sz., hosszabbító 428802 sz. és beállító gyűrűk.

**Opcionális tartozék:**

484030 sz. beállító gyűrűk, 428802 sz. hosszabbítók, adatkábel, 498921 sz. rádiós jeladó, 498924 sz. jeladó adapter.

**Figyelem:**

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Beállító gyűrűk száma	3
-----------------------	---

Beállító gyűrű Ø	50 / 70 / 90 mm
Méréstartomány	40 - 100 mm
Mérőfejek száma	6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Mérestartomány 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

## Tartozék

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/500	428802 4/500
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
	428830 90-100

Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO  
Méréstartomány 90-100 mm

Hosszabbító IMICRO furatmikrométerhez Típus 4/150

428802 4/150

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm

484030 85

Digitális 3 pontos furatmikrométer IMICRO  
Méréstartomány 40-50 mm

428830 40-50

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm

484030 95

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032