


Garant**CC.T 09T302, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 09T302 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz