

**Csőmenet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Menet: G1.1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Árucikk kategória	48B

**Leírás****Kivitel:**

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.  
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.

**Szabvány:**

**DIN EN ISO 228**

**Figyelem:**

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Menet Ø	47,8 mm
Menet / coll	11
Tűrési osztály	A
Menet	G1.1/2
Kalibrálás	L12
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Tűrésmező	A
Szabvány	DIN 228
Menetfajta	G
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

## Szolgáltatások

DAkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100
Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 60 mm	028600 60