

Garant**CCMT 09T308, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 09T308 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min

Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz