

Garant**CC.T 09T308, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T308 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz