

**Garant****CC.T 120404, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 260158 HB7035-1 |
| GTIN              | 4045197873774   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

CC.T 120404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Fogásmélység $a_p$    | 0,2 - 4 mm          |
| Sarokrádiusz          | 0,4 mm              |
| Fő felhasználás       | P                   |
| Előtolás $f$          | 0,1 - 0,3 mm/ford,  |
| Minőség               | HB7035-1            |
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |
| Forgácstörő           | SM                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 100 - 320 m/min           |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás          |
| Szerszámanyag                              | HM                        |
| Váltólapka ISO kód                         | CCMT 120404               |
| Cserék / élek száma                        | 2                         |
| Tűrés                                      | M                         |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |