


**Garant****CCMT 120408, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 120408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SS
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz