

Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz