

**Garant****CNMG 120404, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	SS

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,3 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz