

Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P

Sarokrídus	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz