


**Garant****CNMG 120408, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Minőség	HB7035-1
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz