

Garant**CNMG 120412, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	1,5 - 8 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,

Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz