

3M Scotch-Brite™

Kézi csiszoló vlies lapok, 60 darabos tekercs Multiflex, 100×200 mm, Vlies szerkezet: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556150 1000
GTIN	3134375314954
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.
Kézi lapok rugalmas és agresszív csiszoló vlies-zel.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Kézi tisztításhoz és finiseléshez, az acélforgács-termékek ideális helyettesítője. **Finom / nagyon**

finom: Érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Tartalom:

Tekercs 60 darab letéphető perforált kézi lappal.

Műszaki leírás

Vlies szerkezet	1000
Szemcseméret	600 - 1000
Finomsági fok	nagyon finom
Festék	szürke
3M megnevezés	MX
Kivitel	S Ultra Fine
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Szélesség	100 mm
Hossz	200 mm
Terméknév attribútum	100×200 mm
Termék fajtája	Csiszolóvlies lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

Tartozék

Tüske	556030
Kézi csiszolótömb	556020