

Garant**CNMG 120416, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250162 HB7035-1
GTIN	4045197873910
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120416 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz