

**Garant****CNMG 120416, Minőség: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

CNMG 120416 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min**Műszaki leírás**

Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Forgácstörő	SG
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 8 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Sarokrídusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz