

**Garant****CNMG 160608, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160608 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 8 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P

Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz