

**Garant****CNMG 160608, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250334 HB7035-1 |
| GTIN              | 4045197873941   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

CNMG 160608 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm              |
| Fogásmélység $a_p$                         | 1,5 - 8 mm          |
| Forgácstörő                                | SG                  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 90 - 260 m/min      |
| Forgácsolási feltétel                      | Erősen megszakított |
| Minőség                                    | HB7035-1            |
| Fő felhasználás                            | P                   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Előtolás f                     | 0,25 - 0,6 mm/ford,       |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás                  |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | CNMG 160608               |
| Cserék / élek száma            | 4                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |