

**Garant****CNMG 160612, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160612 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 8 mm
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz