

**Garant****CNMG 160612, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160612 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 8 mm
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás	P

Sarokrídusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz