

Garant**CNMG 160616, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160616 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység a_p	1,5 - 8 mm
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz