

**Garant****CNMG 190616, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 190616 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Minőség	HB7035-1
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz