

**Garant****CNMG 190616, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 190616 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Minőség	HB7035-1
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	SG
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 8 mm

Sarokrídusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz