

Garant**CNMG 190624, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 190624 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz