

Garant**CNMM 120412, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250453 HB7035-1
GTIN	4045197874047
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 120412 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz