

**Garant****CNMM 160612, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 160612 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SR
Minőség	HB7035-1
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	2 - 10 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm

Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz