

Garant**CNMM 190624, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 250466 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874085 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CNMM 190624 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 90 - 260 m/min |
| Fő felhasználás | P |
| Fogásmélység a_p | 2 - 10 mm |
| Forgácstörő | SR |
| Minőség | HB7035-1 |
| Előtolás f | 0,4 - 1,2 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídusz | 2,4 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | CNMM 190624 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |