

Garant**DC.T 070204, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 070204 HB7035-1 Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Minőség	HB7035-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz