

**Garant****DC.T 070204, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 070204 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz