

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 11T302 HB7035-1 Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SS

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz