

**Garant****DC.T 11T302, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T302 HB7035-1 Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz