

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	HB7035-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz