

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	SS
Minőség	HB7035-1

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz