

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB7035-1 Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM

Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz