

**Garant****DNMG 110404, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250652 HB7035-1 |
| GTIN              | 4045197874191   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

DNMG 110404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,4 mm/ford,  |
| Forgácstörő                                | SS                  |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm              |
| Forgácsolási feltétel                      | Erősen megszakított |
| Minőség                                    | HB7035-1            |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 120 - 350 m/min     |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a <sub>p</sub>    | 0,3 - 2 mm                |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás                   |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | DNMG 110404               |
| Cserék / élek száma            | 4                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |