

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7035-1

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz