


Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	P

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz