

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 320 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 320 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított

Sarokrídusz	0,4 mm
Forgácstörő	SM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz