


**Garant****DNMG 150608, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150608 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácstörő	SS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz