

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7035-1 Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Minőség	HB7035-1
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm

Forgácstörő	SG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz