

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 320 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 320 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SM
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz